



## Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 12,5-16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428760 12,5-16
GTIN	2050001706430
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

#### Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12,5 - 16 mm
Citire	0,001 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	162 mm
Adâncime standard de măsurare	62 mm
Dimensiune a	0,5 mm

Eroare de toleranță	0,004 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

## Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498951 USB2
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2