



Menghină cu fixare de înaltă presiune pentru mașini CNC Centro Gripp, Tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361180 125
GTIN	4250364402125
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Ghidaj călit prin inducție, rectificat pe partea superioară și pe cea inferioară.

Cu găuri 25H6 M10 pentru măsura fixă de 200 mm a sistemului de strângere în punctul zero.

Caracteristică: Arbore capsulat, protecție ridicată contra așchiilor, consum de curățare minim.

Funcționare:

- **Șurub cu traductor de putere integrat.**
- **Strângere cu cheie dinamometrică reglabilă (18 – max. 70 Nm).**
- **Centru de strângere reglabil.**
- **Acuratețe la repetabilitate $\pm 1/100$ mm în cazul piesei cu colțuri ascuțite.**

Aplicație:

În combinație cu diverse bacuri este posibilă atât strângerea convențională, pe suprafață netedă, cât și strângerea cu bride.

Livrare:

Cheie tubulară Ref. 8, cheie tubulară Ref. 6, bit de cheie tubulară, hexagonal, SW20-1/2 inch, 6 șuruburi, 2 chei inelare SW20.

Accesorii opționale:

- **Elemente de prindere Cod 361238 – 361250 și Cod 361160.**
- **Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 120.**
- **Consolă Cod 361230 Ref. 125.**
- **Bacuri în trepte Cod 361215.**
- **Portbac oscilant Cod 361207 Ref. 125.**

- Portbac pUni-Grippset, mobil oscilant Cod 361209 Ref. 125.
- Bac Cod 361222 Ref. 125 și Cod 361227 Ref. 125.
- Set universal de capete de prindere Cod 361345 Ref. 125.
- Bacuri cu fixare prin tragere în jos Cod 361229 Ref. 125.
- Bac prismatic Cod 361185 Ref. 125.
- Bac în stare brută Cod 361186 Ref. 125.
- Bac de protecție Cod 361218.
- Bride de protecție Cod 361223 Ref. 125.
- Bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 25M10 și 25M10/138.

Descriere tehnică

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Centro Gripp
Greutate	19,5 kg
Parcurs v	46 mm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Canal longitudinal I H8	30 mm
Canal transversal n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Lățimea bacului A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Moment	70 Nm
Înălțime corp de bază c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Tip	125
Ø t	13 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Serie	Centro Gripp
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Element de prindere din carbură, înălțime 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Bac 20 mm, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361227 125
Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D Tip 125	360435 125
Consolă Pentru tip 125	361230 125
Bac 64 mm, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361222 125
Bac de protecție, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 64	361218 64
Bac de protecție, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361218 125
Prindere prismatică Pentru tip 125	361350 125
Pereche de bride de protecție Click-System Pentru tip 125	361223 125
Bac în trepte cu strat de acoperire, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361215 125
Bac în stare brută pentru Centro Grip Pentru tip 125	361186 125
Set universal de capete de prindere (Cutie cu 4 unități) Pentru tip 125	361345 125
Bac universal cu fixare prin tragere în jos, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361229 125
Portbac pentru elemente de prindere, pentru T-Rex / Centro Gripposcilant Pentru tip 125	361207 125
Bac prismatic Centro Gripp Pentru tip 125	361185 125
Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D Tip 300	360430 300
Opritor	360555
Portbac Uni-Grippset, pentru T-Rex / Centro-Gripposcilant Pentru tip 125	361209 125
Element de prindere cu 2 vârfuri, cu înălțime 5,2 – 6,7 mm Tip	361240

