




Bac în trepte cu strat de acoperire, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361215 125
GTIN	4250364401449
Clasa articolului	34A

Descriere

Aplicație:

Pentru fixarea pieselor cu suprafețe prelucrate paralel.

Material:

Oțel călit, **suprafețe de prindere acoperite** pentru valori ridicate de frecare, **forță de fixare mărită cu cel puțin 1,5** (duritate de comparare 80 HRC).

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 și Centro Grip 361180.

Descriere tehnică

Deschidere S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Înălțimea bacului h	26 mm
Înălțime h ₁	14 mm
Lățimea bacurilor b	124,4 mm
Pentru tip	125
Deschidere S4	48 – 114 / – mm

Deschidere S5	100 – 183 / 102 – 256 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
Treapta s	5 mm
e	21 mm
Tip produs	Bacuri de menghină