



## Set de micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 6-12mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 428803 6-12   |
| GTIN               | 7630041108033 |
| Clasa articolului  | 45A           |

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang).

#### Livrare:

Micrometre de interior Cod 428800 și calibre-inel. Prelungitor 100 mm Cod 428802.

### Descriere tehnică

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Ø inel calibrare             | 8 / 10 mm |
| Număr de micrometre          | 3         |
| Domeniu de măsurare          | 6 - 12 mm |
| Eroare de toleranță          | 0.004 mm  |
| Citire                       | 0,001 mm  |
| Standard                     | DIN 863   |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tehnică de măsurare      | analogic                                  |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Ambalaj                  | Cutie stabilă                             |
| Calibrarea               | S6  |
| Tip produs               | Micrometru de interior în 3 puncte        |

## Servicii

|  |             |
|--|-------------|
| CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 6-12 mm | 020550 6-12 |
|--|-------------|

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 1/100 | 428802 1/100 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 7 mm                      | 484030 7     |
| Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 6-8 mm   | 428800 6-8   |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm                      | 484030 9     |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm                     | 484030 11    |
| Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 10-12 mm | 428800 10-12 |
| Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 8-10 mm  | 428800 8-10  |