



## Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 50-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din HM, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din HM. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

#### Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428760 și inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

### Descriere tehnică

Ø inel calibrare	65 / 80 mm
Număr de capete micrometrice	3
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm

Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032