



Bac prismatic Centro Gripp, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361185 125
GTIN	4250364402347
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Unghiul prisme la 120° – interstițiu arbore 53 mm bilateral. Bacurile se deschid atât cât să permită scoaterea piesei prin partea de sus – chiar și la un Ø maxim.

Aplicație:

Pentru fixarea componentelor rotunde.

Material:

Oțel călit și rectificat.

Adaptat pentru:

Centro Gripp Cod 361180.

Descriere tehnică

Pentru tip	125
c	12 mm
Ø prindere în prismă D ₁	17 - 42 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Ø prindere în prismă D ₂	38 - 104 mm

Înălțimea bacului h	81 mm
Lățimea bacurilor b	124,4 mm
c_1	39 mm
Tip produs	Bacuri de menhină