



Portbac mobil oscilant, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361336 125
GTIN	4250364402415
Clasa articolului	34A

Descriere

Aplicație:

Portbacul mobil oscilant este folosit pentru alinierea suprafețelor de prindere neperalele și este folosit pentru strângerea pieselor neuniforme.

Adaptat pentru :

Titan 2 Cod 361302.

Notă:

Elemente de fixare cu pană + accesorii Cod 361341 – 361352, elemente de prindere Cod 361238 – 361250.

Recomandat pentru codul de culoare: LCV125G

Descriere tehnică

Pentru tip	125
Lățimea bacurilor b	97 mm
c	24 mm
Înălțimea bacului h	20 mm
Lungimea bacului l	189 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G

Tip produs

Bacuri de menghină

Accesorii

Prinderi cu pană Tip 2

361341 2

Prinderi cu pană Tip 1

361341 1

Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 34 mm

361343 34

Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 43 mm

361343 43

Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 23 mm

361343 23

Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 48 mm

361343 48

Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 29 mm

361343 29