



## Set de micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 11-20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang).

#### Livrare:

Micrometre de interior Cod 428800 și calibre-inel. Prelungitor 150 mm Cod 428802.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	11 - 20 mm
Ø inel calibrare	11 / 17 mm
Număr de micrometre	3
Eroare de toleranță	0.004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

### Accesorii

Calibru-ineIDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Calibru-ineIDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 14-17 mm	428800 14-17
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 17-20 mm	428800 17-20
Calibru-ineIDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 2/150	428802 2/150
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 11-14 mm	428800 11-14