



## Bac universal cu fixare prin tragere în jos, pentru T-Rex fix, Pentru tip: 125



### Date comandă

Numărul de comandă	361228 125
GTIN	4250364402040
Clasa articolului	34A

### Descriere

#### Execuție:

#### Capacitate fixare:

Pe partea superioară a suprafeței de prindere a bacului este montată o lamă din oțel de arc călit pentru următoarea gamă de lățimi

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Pe partea superioară a suprafeței de prindere **fără** lamele din oțel de arc călit

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Bacuri în trepte **fără** lamele din oțel de arc călit

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

#### Aplicație:

Fixare cu împingere spre în jos cu foi de arc rectificat pentru suprafețe de prindere brute și prelucrate. Sistem de schimbare rapidă cu clichet pentru prinderea lamelei din oțel de arc. Precizie înaltă de strângere pentru prelucrare de precizie a suprafețelor paralele și unghiulare. Suprafețele de prindere lasă amprente greu sesizabile.

#### Adaptat pentru :

Bacuri fixe pentru T-Rex Cod 361202.

#### Livrare:

Inclusiv bride din oțel de arc.

#### Notă:

Foile de arc se comandă separat suplimentar!

Lățimea bacurilor b: 124,4 mm

Lățime b<sub>1</sub>: 90 mm

c: 14 mm

$c_1$ : 19 mm

Înălțimea bacului h: 34 mm

Lungimea bacului l: 59 mm

## Descriere tehnică

$c_1$	19 mm
Lungime $l_2$	8,8 mm
Pentru tip	125
Lățime $b_1$	90 mm
Lățimea bacurilor b	124,4 mm
c	14 mm
Înălțimea bacului h	34 mm
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
Lungimea bacului l	59 mm
Tip produs	Bacuri de menghină