



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 20-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	428760 20-25
GTIN	2050001706454
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- Comutare mm/inch.
- Reglarea a 2 valori presetate.
- Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.

Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Descriere tehnică

Citare	0,001 mm
Adâncime standard de măsurare	66 mm
Domeniu de măsurare	20 - 25 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	216 mm

Eroare de toleranță	0,004 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip

498975