



Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 100-125mm



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 428800 100-125 |
| GTIN | 7630041108248 |
| Clasa articolului | 45A |

Descriere

Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare din carbură (HV5–1300).

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------|
| Domeniu de măsurare | 100 - 125 mm |
| Adâncime standard de măsurare | 81 mm |
| Dimensiune a | 26 mm |
| Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1581 mm |
| Eroare de toleranță | 0,006 mm |
| Citire | 0,01 mm |
| Standard | DIN 863 |

| | |
|------------------------------|---|
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Calibrarea | B6 |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022510 200 |
| CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022500 200 |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/500 | 428802 5/500 |
| Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/150 | 428802 5/150 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 110 mm | 484030 110 |