



Bac universal cu fixare prin tragere în jos, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361229 125
GTIN	4250364402057
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Capacitate fixare:

Pe partea superioară a suprafeței de prindere a bacului este montată o lamă din oțel de arc călit pentru următoarea gamă de lățimi

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Pe partea superioară a suprafeței de prindere **fără** lamele din oțel de arc călit

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Bacuri în trepte **fără** lamele din oțel de arc călit

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Aplicație:

Fixare cu împingere spre în jos cu foi de arc rectificate pentru suprafețe de prindere brute și prelucrate. Sistem de schimbare rapidă cu clichet pentru prinderea lamelei din oțel de arc. Precizie înaltă de strângere pentru prelucrare de precizie a suprafețelor paralele și unghiulare. Suprafețele de prindere lasă amprente greu sesizabile.

Livrare:

Inclusiv bride din oțel de arc.

Notă:

Foile de arc se comandă separat suplimentar!

Lățimea bacurilor b: 90 mm

c: 12 mm

c₁: 34 mm

Înălțimea bacului h: 34 mm

Înălțime h_1 : 16 mm

Lungimea bacului l: 61 mm

Descriere tehnică

Înălțimea bacului h	34 mm
c_1	34 mm
Pentru tip	125
Înălțime h_1	16 mm
Lungime l_1	21 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
c	12 mm
Lungime l_2	8,8 mm
Lungimea bacului l	61 mm
Lățimea bacurilor b	90 mm
Tip produs	Bacuri de menghină