

**Set de micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 20-40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang).

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428800 și calibre-inel. Prolungitor 150 mm Cod 428802.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	20 - 40 mm
Ø inel calibrare	25 / 35 mm
Eroare de toleranță	0.004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 37 mm	484030 37
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 25-30 mm	428800 25-30
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 3/500	428802 3/500
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 35-40 mm	428800 35-40
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 20-25 mm	428800 20-25
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 30-35 mm	428800 30-35
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 3/150	428802 3/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 33 mm	484030 33