



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 25-35mm



Date comandă

Numărul de comandă	428760 25-35
GTIN	2050001706461
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- Comutare mm/inch.
- Reglarea a 2 valori presetate.
- Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.

Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Descriere tehnică

Citare	0,001 mm
Domeniu de măsurare	25 - 35 mm
Adâncime standard de măsurare	66 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Dimensiune a	0,5 mm

Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26