



## Menghină cu fixare de înaltă presiune pentru mașini CNC T-Rex, Tip: 125



### Date comandă

Numărul de comandă	361202 125
GTIN	4250364401951
Clasa articolului	34A

### Descriere

#### Execuție:

Partea superioară și partea inferioară rectificată. **Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sisteme de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.**

#### Caracteristică:

Corp de bază stabil, compact (GGG 60) la deschidere simultană mare. Arbore capsulat și nitrurat complet (siguranță sporită la funcționare, protecție optimă contra așchiilor, consum de curățare minim).

#### Funcționare:

**Strângere cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm);** plajă de strângere cu pierderi minime (în combinație cu bacuri / elemente de fixare). **Cu șurub special de înaltă presiune și traductor mecanic de putere.**

#### Aplicație:

Fixare sigură și rapidă a **semifabricatelor, la fixarea pieselor debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă proeminențele** de pe partea de prindere a capului **se imprimă** în piesă. Se recomandă pentru toate materialele cu o rezistență de până la cca 1000N/mm<sup>2</sup> (cu excepția materialelor călite).

#### Adaptat pentru:

Portbacuri fixe Cod 361206; 361208.

Portbacuri mobile Cod 361207; 361209.

#### Livrare:

4 șuruburi de prindere, biți de șurubelniță hexagonali 3/8 inch. Suplimentar 3 chei tubulare (SW 5/8/10).

#### Accesorii opționale:

- Pentru consolă, consultați Cod 361230 Ref. 125.
- Pentru elemente de prindere, consultați Cod 361238 - 361250; 361260
- Pentru bacuri în trepte, consultați Cod 361210; 361215.
- Pentru portbacuri fixe, consultați Cod 361206 Ref. 125.
- Pentru portbacuri oscilante, consultați Cod 361207 Ref. 125.
- Pentru portbacuri Uni-Grippset, consultați Cod 361208 Ref. 125.
- Pentru portbacuri Uni-Grippset mobile oscilante, consultați Cod 361209 Ref. 125.
- Pentru setul universal de capete de prindere, consultați Cod 361345 Ref. 125.
- Pentru bacuri cu fixare prin tragere în jos, consultați Cod 361228; 361229 Ref. 125.
- Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60
- Pentru bacuri de protecție, consultați Cod 361217; 361218.
- Pentru bride de protecție, consultați Cod 361223 Ref. 125.
- Pentru bolțuri de pretensionare Cod 360025, 25M10, respectiv 25M10/138.
- Set de ajustare și de poziționare Cod 360530.

## Descriere tehnică

Canal longitudinal I H8	30 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	T-Rex
Moment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Tip	125
Greutate	18 kg
Lățimea corpului de bază B	154 mm
Lungimea totală L	256 mm
Canal transversal n H7	20 mm
Orificiu fixare u	13 mm
f	21 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Serie	T-Rex
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D Tip 125	360435 125
Portbac Uni-Gripset, pentru T-Rexfix Pentru tip 125	361208 125
Bac 20 mm, pentru T-Rexfix Pentru tip 125	361225 125
Bac prismatic Centro Gripp Pentru tip 125	361185 125
Portbac pentru elemente de prindere, pentru T-Rex / Centro Gripposcilant Pentru tip 125	361207 125
Consolă Pentru tip 125	361230 125
Bac în stare brută pentru Centro Grip Pentru tip 125	361186 125
Bac de protecție, pentru T-Rexfix Pentru tip 64	361217 64
Bac de protecție, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 64	361218 64
Bac 20 mm, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361227 125
Set universal de capete de prindere (Cutie cu 4 unități) Pentru tip 125	361345 125
Bac universal cu fixare prin tragere în jos, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361229 125
Bac de protecție, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361218 125
Pereche de bride de protecție Click-System Pentru tip 125	361223 125
Portbac Uni-Grippset, pentru T-Rex / Centro-Gripposcilant Pentru tip 125	361209 125
Bac 64 mm, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361222 125
Element de prindere din carbură, înălțime 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Bac universal cu fixare prin tragere în jos, pentru T-Rexfix Pentru tip 125	361228 125
Bac de protecție, pentru T-Rexfix Pentru tip 125	361217 125
Opritor	360555

Portbac pentru elemente de prindere, pentru T-Rexfix Pentru tip 125	361206 125
Bac în trepte cu strat de acoperire, pentru T-Rex / Centro Grippmobil Pentru tip 125	361215 125
Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D Tip 300	360430 300
Prindere prismatică Pentru tip 125	361350 125
Bac 64 mm, pentru T-Rexfix Pentru tip 125	361220 125