



## Set de micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 40-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang).

#### Livrare:

Micrometre de interior Cod 428800 și calibre-inel. Prolungitor 150 mm Cod 428802.

### Descriere tehnică

Număr de micrometre	6
Domeniu de măsurare	40 - 100 mm
Ø inel calibrare	50 / 70 / 90 mm
Eroare de toleranță	0,004 / 0,005 mm
Citare	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

## Accesorii

Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 90-100 mm	428800 90-100
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 70-80 mm	428800 70-80
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 40-50 mm	428800 40-50
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/150	428802 4/150
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/500	428802 4/500
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 50-60 mm	428800 50-60
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 80-90 mm	428800 80-90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
	428800 60-70

Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare  
60-70 mm

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 85 mm

484030 85