



## Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 35-50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- Comutare mm/inch.
- Reglarea a 2 valori presetate.
- Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.

#### Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

### Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	80 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Domeniu de măsurare	35 - 50 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Citire	0,001 mm

Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

## Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150