



## Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 150-175mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428800 150-175
GTIN	7630041108262
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare din carbură (HV5–1300).

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

#### Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	150 - 175 mm
Adâncime standard de măsurare	81 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1581 mm
Dimensiune a	26 mm
Eroare de toleranță	0,007 mm
Citire	0,01 mm
Standard	DIN 863

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022500 200

### Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/500	428802 5/500
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/150	428802 5/150