



## Set de micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 100-200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang).

#### Livrare:

Micrometre de interior Cod 428800 și calibre-inel. Prelungitor 150 mm Cod 428802.

### Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	100 - 200 mm
Ø inel calibrare	125 / 175 mm
Eroare de toleranță	0,006 / 0,007 mm
Citire	0,01 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

### Accesorii

Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 175-200 mm	428800 175-200
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/500	428802 5/500
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/150	428802 5/150
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 150-175 mm	428800 150-175
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 100-125 mm	428800 100-125
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 125-150 mm	428800 125-150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140