



Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 30-35mm



Date comandă

Numărul de comandă	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TiN) (HV5–2300).

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	78 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1578 mm
Dimensiune a	7 mm
Domeniu de măsurare	30 - 35 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm

Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 3/150	428802 3/150
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 3/500	428802 3/500
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 33 mm	484030 33