

**Șurub de fixare cu filet, Tip: 12X50****Date comandă**

Numărul de comandă	377050 12X50
GTIN	4020772099466
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

- Călit, galvanizat și pasivat, clasă de rezistență 8.8.
- Element de presare lipit prin vulcanizare, rezistent la uleiuri (fără silicon).

Aplicație:

Pentru protejarea pieselor sensibile.

Descriere tehnică

Dimensiuni șuruburi de fixare prin apăsare	M12×46 mm
Înălțime element de fixare prin apăsare	24 mm
Ø	31 mm
Lungimea totală	70 mm
Tip	6894
Tip produs	Șurub

