



## Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 50-65mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428760 50-65
GTIN	2050001706485
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- Comutare mm/inch.
- Reglarea a 2 valori presetate.
- Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.

#### Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

### Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	80 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Citire	0,001 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Domeniu de măsurare	50 - 65 mm

Eroare de toleranță	0,005 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm

484030 55