



Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 175-200mm



Date comandă

Numărul de comandă	428800 175-200
GTIN	7630041108279
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare din carbură (HV5–1300).

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	175 - 200 mm
Dimensiune a	26 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1581 mm
Adâncime standard de măsurare	81 mm
Eroare de toleranță	0,007 mm
Citire	0,01 mm
Standard	DIN 863

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022500 200
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/500	428802 5/500
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/150	428802 5/150