



Șurub de fixare cu filet, Tip: 12X80



Date comandă

Numărul de comandă	377050 12X80
GTIN	4020772099473
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Călit, galvanizat și pasivat, clasă de rezistență 8.8.
- Element de presare lipit prin vulcanizare, rezistent la uleiuri (fără silicon).

Aplicație:

Pentru protejarea pieselor sensibile.

Descriere tehnică

Lungimea totală	100 mm
Înălțime element de fixare prin apăsare	24 mm
Dimensiuni șuruburi de fixare prin apăsare	M12×76 mm
Ø	31 mm
Tip	6894
Tip produs	Șurub

