

**Garant**

**Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 32mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300276 32
GTIN	4045197830029
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:****GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	32
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	72 mm
Suport	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
	308700 40

Șurub de tragere special fără filet interioresetanșat  
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4  
mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 40

308620 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 40

308650 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit  
pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308630 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1  
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat  
pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat  
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con  
ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de  
prindere D1 32 mm

309900 32