

**Garant**

**Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 130, Ø de strângere D1: 8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300346 8
GTIN	4045197830142
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:****GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	28 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Suport	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerel ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 8 mm	309900 8