

**Garant**

**Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 130, Ø de strângere D1: 18mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300346 18
GTIN	4045197830197
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:****GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø exterior D	50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Suport	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm

309900 16