



Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 6-8mm



Date comandă

Numărul de comandă	428800 6-8
GTIN	7630041108040
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare din oțel călit (HV30–770).

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	52 mm
Domeniu de măsurare	6 - 8 mm
Dimensiune a	2,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	352 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	DIN 863

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 1/100	428802 1/100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7