

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 scurt, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301090 16
GTIN	4045197830319
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Ø exterior D	38 mm
Lungime activă dimensiune A	35 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
	308620 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50