

**Șurub de fixare cu filet, Tip: 4X25****Date comandă**

Numărul de comandă	377050 4X25
GTIN	4020772099404
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

- Călit, galvanizat și pasivat, clasă de rezistență 8.8.
- Element de presare lipit prin vulcanizare, rezistent la uleiuri (fără silicon).

Aplicație:

Pentru protejarea pieselor sensibile.

Descriere tehnică

Înălțime element de fixare prin apăsare	8 mm
Lungimea totală	32 mm
Ø	11 mm
Dimensiuni șuruburi de fixare prin apăsare	M4×24 mm
Tip	6894
Tip produs	Șurub

