



Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 200-225mm



Date comandă

Numărul de comandă	428800 200-225
GTIN	7630041108286
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare din carbură (HV5–1300).

Livrare:

Inclusiv prelungitor de 150 mm Cod 428802 Ref.5/150, livrare în cutie de lemn.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	81 mm
Domeniu de măsurare	200 - 225 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1581 mm
Dimensiune a	26 mm
Eroare de toleranță	0,008 mm
Citire	0,01 mm

Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 300 mm	022500 300
---	------------

Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/150	428802 5/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 210 mm	484030 210
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/500	428802 5/500