

Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114405 în cutie, neacoperit, Tip: 1-13**Date comandă**

Numărul de comandă	115305 1-13
GTIN	4045197542618
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Ascuțire: Concentricitate ridicată și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie. Burghiu pentru producția în serie.

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2 mm

Descriere tehnică

Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Increment	0,5 mm
Număr de burghie	25
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338

Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	135 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 12 mm	114405 12
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5

Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-13	115475 1-13