



## Dispozitiv de strângere cu articulație vertical, Tip: 4



### Date comandă

Numărul de comandă	376820 4
GTIN	4020772008666
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.
- Autoblocarea împiedică deschiderea.
- Nit din oțel inoxidabil.
- Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
- Dispozitivele sunt galvanizate.
- Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
- Bucșe din lagăr cementate.
- Locaș de lagăr uns.
- Cârlig călit.

Complet cu contrasupport.

#### Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

#### Notă:

- Structură compactă datorită noului mâner.
- Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

### Descriere tehnică

Forța de fixare P (cursă)	7000 N
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c	9 - 47 mm
Distanța dintre găuri e	32 mm
Distanța dintre găuri f	35 - 46 mm
Ø găurii d	8,5 mm
Înălțimea de strângere h	26 mm
Înălțimea totală H	94,5 mm
Lungimea totală L	151 mm
Tip	6848VJ
Tip produs	Dispozitiv de strângere cu articulație