



## Portbac Uni-Grippset, pentru T-Rex / Centro-Gripp oscilant, Pentru tip: 125



### Date comandă

Numărul de comandă	361209 125
GTIN	4250364401944
Clasa articolului	34A

### Descriere

#### Aplicație:

Portbacurile se utilizează la fixarea setului universal de elemente de prindere 361345 Ref. 125. Bac mobil oscilant pentru alinierea suprafețelor de prindere care nu sunt paralele. Elementele de prindere se pot înșuruba variabil pe matrița cu găuri pentru a prinde strâns diverse geometrii.

#### Adaptat pentru :

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 și Centro Grip 361180.

### Descriere tehnică

Pentru tip	125
Lățimea bacurilor b	165 mm
c	12 mm
c <sub>1</sub>	35,5 mm
Înălțimea bacului h	20 mm
Lungimea bacului l	79 mm
Gamă de prindere maximă material rotund	160 / 230 mm
Gamă de prindere minimă material rotund	100 / 100 mm
Gamă de prindere maximă material pătrat	152 / 195 mm

Gamă de prindere minimă material pătrat	0 / 0 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
Tip produs	Bacuri de menghină

## Accesorii

Prindere prismatică Pentru tip 125	361350 125
Set universal de capete de prindere (Cutie cu 4 unități) Pentru tip 125	361345 125