

**Dispozitiv cu strângere rapidă pentru utilizare pe masa mașinii, Tip: BS3N****Date comandă**

Numărul de comandă	377065 BS3N
GTIN	4008158018140
Clasa articolului	37B

**Descriere****Execuție:**

**Ajustabil fără trepte, fix sau rabatabil. Tip BS – soluție pentru strângere prin întinderea ulterioară a pârgheii și acționarea pârgheii de eliberare (mecanismul de strângere se detensionează ușor). Tip GRS – bolț exterior pentru accesul liber la zona de lucru.**

**Aplicație:**

Pentru toate tipurile de mese pentru mașini, pentru strângerea și eliberarea rapidă la execuția individuală a pieselor.

**Accesorii opționale:**

Șurub cu cap cilindric conform DIN 912, piulițe T 375315; 375320; 375325 conform DIN 508.

**Descriere tehnică**

Cursă maximă	120 mm
Forță de strângere max. la înălțime de strângere de 50mm	5,5 kN
Înălțimea de strângere h	200 mm
Înălțime H	260 mm

Ø găurii de fixare	13 mm
Tip produs	Dispozitiv cu strângere rapidă

## Accesorii

Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 28/M24 mm	375325 28/M24
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 10/M8 mm	375325 10/M8
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 18/M16 mm	375325 18/M16
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm	375315 14
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm	375320 12
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm	375320 16
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 16/M14 mm	375325 16/M14
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 14/M12 mm	375325 14/M12
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm	375315 18
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm	375315 16
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 20 mm	375315 20
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 20/M18 mm	375325 20/M18
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 6 mm	375320 6
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 28 mm	375320 28
	375315 24

Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 24 mm	
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 12/M10 mm	375325 12/M10
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 10 mm	375320 10
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 32 mm	375315 32
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 22/M20 mm	375325 22/M20
Piuliță T lungă Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet 8/M6 mm	375325 8/M6
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 36 mm	375315 36
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 20 mm	375320 20
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 6 mm	375315 6
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 22 mm	375315 22
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 8 mm	375320 8
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm	375315 12
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 24 mm	375320 24
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 22 mm	375320 22
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm	375320 14
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 10 mm	375315 10
Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 28 mm	375315 28
Piuliță Tbrută Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm	375320 18

Piuliță Tcu filet Dimensiunea nominală a canalelor în T 8  
mm

---

375315 8