



Masă cu magnet permanent, interval polar transversal, Lungimea zonei polare: 600mm



Date comandă

Numărul de comandă	380100 600
GTIN	4045197310668
Clasa articolului	33S

Descriere

Execuție:

- Sistem magnetic performant cu magneți neodim.
- PORNIRE-OPRIRE prin pârgă de mână.
- În poziția OPRIT asigură un câmp opus slab pentru facilitarea îndepărtării pieselor.
- Prevăzut cu opritor longitudinal și transversal.
- Lamele din alamă 3 mm / oțel 12 mm.
- Formare a câmpului magnetic fără dispersie, ceea ce împiedică magnetizarea piesei.

Aplicație:

- Recomandat pentru prelucrări dificile cum ar fi frezarea de degroșare.
- Pentru piese de dimensiune mică, mijlocie și mare, chiar și pentru piese cu suprafețe neprelucrate sau denivelate.

Descriere tehnică

Rezistență la uzură a plăcii polare	5 mm
Lungimea zonei polare	600 mm
Greutate	52 kg
Forță nominală de prindere	150 N/cm ²
Înălțime	59 mm
Lățime	200 mm

Înălțimea câmpului magnetic	12 mm
Toleranță înălțime	+0,5 / -2 mm
Tip produs	Placă de strângere cu magnet