


**Garant****Riglă de oțel „Quickmeter”, Lungimea benzii: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	461992 2
GTIN	4045197523570
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

Bandă din oțel superior, incasabilă, acoperită cu vopsea rezistentă la abraziune.

Cu curea practică de mână.

**Avantaj:**

Datorită bombării convexe, bandă se așează **plat** pe masă; astfel încât dimensiunile pot fi citite și transmise simplu și fără erori.

**Funcționare:**

**Se rulează automat la apăsarea unui buton** și se oprește la eliberarea butonului.

**Descriere tehnică**

Lungimea benzii	2 m
Lățimea benzii	16 mm
Lățime	24 mm
Ø	62 mm
Standard	EG II
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m	026240 2
------------------------------------	----------