


Garant**Riglă de oțel „Quickmeter”, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	461992 3
GTIN	4045197523587
Clasa articolului	41H

Descriere**Execuție:**

Bandă din oțel superior, incasabilă, acoperită cu vopsea rezistentă la abraziune.

Cu curea practică de mână.

Avantaj:

Datorită bombării convexe, bandă se așează **plat** pe masă; astfel încât dimensiunile pot fi citite și transmise simplu și fără erori.

Funcționare:

Se rulează automat la apăsarea unui buton și se oprește la eliberarea butonului.

Descriere tehnică

Lățimea benzii	16 mm
Lungimea benzii	3 m
Lățime	24 mm
Ø	62 mm
Standard	EG II
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------