



## Micrometru de interior Micromar, Domeniu de măsurare: 30-40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428900 30-40
GTIN	4059192010645
Clasa articolului	43A

### Descriere

#### Execuție:

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurat calită și rectificată. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12 mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății.

#### Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428950, calibre-inel Cod 484030.

### Descriere tehnică

Dimensiune a	0 mm
Adâncime standard de măsurare	76 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	226 mm
Domeniu de măsurare	30 - 40 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6

Tip produs

Micrometru de interior în 3 puncte

**Servicii**

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm

022500 50

Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022510 200

**Accesorii**

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 35 mm

484030 35