

Mahr**Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 6-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40 mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutateii.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428900 cu calibrele-inel aferente.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	6 - 12 mm
Număr de micrometre	3
Număr de inele de calibrare	2
Ø inel calibrare	8 / 10 mm
Citire	0,001 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Accesorii

Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 10-12 mm	428900 10-12
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 8-10 mm	428900 8-10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 6-8 mm	428900 6-8
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9