

**Garant****Riglă de oțel „Quickmeter”, Lungimea benzii: 2Hm****Date comandă**

Numărul de comandă	461992 2H
GTIN	4045197679512
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

Bandă din oțel superior, incasabilă, acoperită cu vopsea rezistentă la abraziune.  
Cu curea practică de mână. Cu cârlig de prindere.

**Avantaj:**

Datorită bombării convexe, bandă se așează **plat** pe masă; astfel încât dimensiunile pot fi citite și transmise simplu și fără erori.

**Funcționare:**

**Se rulează automat la apăsarea unui buton** și se oprește la eliberarea butonului.

**Descriere tehnică**

Lungimea benzii	2 m
Lățimea benzii	16 mm
Lățime	24 mm
Ø	62 mm
Standard	EG II
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	G1

Tip produs

Ruletă

---

## Servicii

Calibrare Ruletă Lungime maximă 2 m

026240 2