

**Mahr****Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 12-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40 mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutateii.

**Livrare:**

Micrometre de interior Cod 428900 cu calibrele-inel aferente.

**Descriere tehnică**

Număr de inele de calibrare	1
Număr de micrometre	2
Ø inel calibrare	16 mm
Domeniu de măsurare	12 - 20 mm
Citire	0,001 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

### Accesorii

Calibru-ineIDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 16-20 mm	428900 16-20
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 12-16 mm	428900 12-16
Calibru-ineIDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14