

TAJIMA**Ruletă extra robustă, Lungimea benzii: 5m****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 462300 5 |
| GTIN | 4975364029089 |
| Clasa articolului | 46R |

Descriere**Execuție:**

- Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
- Carcasă de plastic antișoc, cu clemă detașabilă pentru curea.
- Retrageră automată și blocare a benzii.
- Amortizorul de șoc diminuează încărcarea la retrageră.
- Gheară de agățare mobilă.
- Ruletă galbenă, imprimată în negru/roșu și acoperită cu strat de acril pentru rezistență ridicată la abraziune.
- Arc durabil din oțel de înaltă calitate.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|-------|
| Lățimea benzii | 19 mm |
| Înălțime carcasă | 63 mm |
| Lungime carcasă | 67 mm |
| Lățime carcasă | 28 mm |
| Lungimea benzii | 5 m |
| Standard | EG II |

| | |
|------------|--------|
| Calibrarea | G1 |
| Tip produs | Ruletă |

Servicii

| | |
|------------------------------------|----------|
| CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m | 026240 5 |
|------------------------------------|----------|