

Mahr**Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 20-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurare calită și rectificată în întregime. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40 mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428900 cu calibrele-inel aferente.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Ø inel calibrare	25 / 40 mm
Număr de inele de calibrare	2
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Accesorii

Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 40-50 mm	428900 40-50
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 20-25 mm	428900 20-25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 23 mm	484030 23
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 30-40 mm	428900 30-40
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 25-30 mm	428900 25-30