

BMI**Ruletă albă în carcasă de metal, Lungimea benzii: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	462150 2
GTIN	4007368090120
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:****Carcasă din zinc turnat sub presiune.**

Bandă metalică albă mată, imprimată cu negru / roșu.

Deosebit de rezistentă la căldură și solicitări mecanice. Cu retur automat și buton de oprire.**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă	60 mm
Lățimea benzii	13 mm
Lungime carcasă	55 mm
Lățime carcasă	20 mm
Lungimea benzii	2 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m

026240 2