

**Mahr****Set de micrometre digitale de interior, Domeniu de măsurare: 6-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428940 6-12
GTIN	4059192011000
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. Sistemul Reference permite începerea imediată a măsurătorii. Comutabil de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Racord filetat pentru schimbarea ușoară a capetelor micrometrice. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurare până la baza găurii.**

**Funcționare:**

IP52: Protecție la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Micrometre digitale de interior Cod 428930 cu calibre-inel de reglare aferente.

**Descriere tehnică**

Număr de capete micrometrice	3
Număr de inele de calibrare	2
Domeniu de măsurare	6 - 12 mm
Ø inel calibrare	8 / 10 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 52
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Sistem de blocare a referinței MAHR
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 6-12 mm	020550 6-12
---------------------------------------------------------------------	-------------

## Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Emițător Tip S4E	498966 S4E

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2

498940 R2