

**Ruletă, Lungimea benzii: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	462010 2
GTIN	4045197377623
Clasa articolului	42G

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.

Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă galbenă cu înveliș din cauciuc negru (cu excepția dimensiunii 2)

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	57 mm
Lățimea benzii	13 mm
Lungime carcasă	65 mm
Lățime carcasă	22 mm
Lungimea benzii	2 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m

026240 2