

**Mahr****Micrometru de interior Micromar, Domeniu de măsurare: 6-8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428900 6-8
GTIN	4059192010577
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurat călită și rectificată. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12 mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 428950, calibre-inel Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Adâncime de măsurare cu prelungitor	133 mm
Domeniu de măsurare	6 - 8 mm
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Dimensiune a	1,5 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6

Tip produs

Micrometru de interior în 3 puncte

**Servicii**

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm

022500 20

Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022510 200

**Accesorii**

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm

484030 7