

**Mahr****Set de micrometre de interior, Domeniu de măsurare: 50-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40 mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutateii.

**Livrare:**

Micrometre de interior Cod 428900 cu calibrele-inel aferente.

**Descriere tehnică**

Număr de inele de calibrare	2
Ø inel calibrare	60 / 85 mm
Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Citare	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Accesorii

Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 50-60 mm	428900 50-60
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 70-85 mm	428900 70-85
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 60-70 mm	428900 60-70
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Micrometru de interior Micromar Domeniu de măsurare 85-100 mm	428900 85-100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65