

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 10-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură).  
Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM).

**Livrare:**

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	10 - 12 mm
Ø inel calibrare	10 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	154 mm
Dimensiune a	1,5 mm
Adâncime standard de măsurare	54 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,001 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

### Accesorii

Extensie pentru micrometru de interior Tip 6-12	428993 6-12
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10